


Numer katalogowy: 00 246 06 99

Elektroniczna armatura umywalkowa XERIS E²-T

HD-M mid. - wysokie ciśnienie mieszacz, ThermoProtect termostat



Armatura bezdotykowa sterowana czujnikiem z innowacyjną technologią ToF. Nie reaguje na materiały odbłaskowe, takie jak lustra, kamizelki odbłaskowe itp. Ze zintegrowanym interfejsem Bluetooth®. Parametryzacja, analiza i dokumentacja za pomocą aplikacji SCHELL. Przeznaczony do połączenia w sieć z systemem zarządzania wodą SCHELL SWS. Zasilanie bateryjne.



Zakres dostawy

- Armatura jednootworowa z czujnikiem ToF
 - Elektronika Time-of-Flight-Sensor (ToF) z automatyczną regulacją zasięgu czujnika
 - Obudowa całkowicie metalowa, odporna na wandalizm
 - ThermoProtect termostat wg EN 1111, ogranicznik temperatury (ustawienie fabryczne 38°C), ochrona przed oparzeniem na wypadek braku wody zimnej
 - Ukryty perlator (zabezpieczony przed kradzieżą)
- Komora baterii 6 V, stopień ochrony IP 65
- 4x AA baterie alkaliczne 1,5 V
- 2 elastyczne węże przyłączeniowe Clean-Fix S G 3/8 GW x 410 mm, ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, EN 1717: EB) i filtrem wstępnym
- Elementy montażowe do montażu umywalki

Dane techniczne

- Możliwość programowania nastaw poprzez aplikację SCHELL
 - Szybka parametryzacja za pomocą wstępnie ustawionych trybów pracy (oszczędność energii elektrycznej / oszczędność wody / komfort)
 - Indywidualne ustawienia w trybie eksperckim (zasięg czujnika, interwał pomiarowy czujnika, wykrywanie osób, maks. czas pracy, czas zwłoki/wybieg)
 - Płukanie ciągle celem dezynfekcji termicznej, uruchamiane za pomocą aplikacji (3 - 10 min)
 - Przerwa na sprzątanie, aktywacja za pomocą aplikacji lub zbliżeniowo (wył. / 60 - 360 s)
- S_Durchfluss: maks. 5 l/min niezależnie od ciśnienia
- Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar
- Maks. ciśnienie statyczne: 8 bar
- Maks. temperatura robocza: 70 °C (80 °C w celu dezynfekcji termicznej)
- Przyłącze: 2x G 3/8 GW
- Materiał: Obudowa Mosiądz
- Powierzchnia: Chrom
- null: wymagany

Dane dotyczące dostawy

- Waga: 2,49 kg/szt.
- Jednostka wysyłkowa: 1

Osprzęt zalecany

kabel przedłużający	Nr artykułu: 51 010 00 99 albo
kabel przedłużający	Nr artykułu: 51 023 00 99 albo
zawór kątowy z funkcją regulacji COMFORT z filtrem	Nr artykułu: 05 430 06 99
umywalkowy zawór odpływowy OPEN	Nr artykułu: 02 002 06 99 albo
umywalkowy zawór odpływowy PUSH OPEN	Nr artykułu: 02 000 06 99 albo
Przedłużenie rury pionowej CELIS E ² / XERIS E ²	Nr artykułu: 01 284 06 99

Uwaga

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 232 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.